

FICHA TÉCNICA

ESTACIÓN DE LAVAOJOS DUAL

CÓDIGO: **BOT-LOD**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Estación de Lavaojos Dual (Código: BOT-LOD) es una unidad portátil de emergencia para pared fabricada en PVC, diseñada para el enjuague rápido y descontaminación ocular en entornos de trabajo.

Descripción General

-  **Uso principal:** Lavado rápido ocular para remover suciedad, polvo, polen, aserrín o humo.
-  **Instalación:** Sistema de fijación para colgar fácilmente en paredes cerca de áreas de riesgo.
-  **Estado de entrega:** Las botellas se suministran vacías para ser llenadas con agua purificada o solución lavaojos específica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	DETALLE TÉCNICO
Código de Producto	BOT-LOD
Material de la Estación	PVC de alta resistencia
Capacidad	500 ml por cada botella (1000 ml en total)
Dimensiones de la Estación	28 cm (alto) x 26 cm (ancho) x 8.5 cm (profundidad)
Dimensiones de las Botellas	23 cm de alto x 7 cm de diámetro
Componentes Integrados	Espejo central delantero y mangos oculares ergonómicos



MANGOS OCULARES INTEGRADOS
Cada botella tiene una copa ergonómica que se adapta al contorno del ojo para direccionar el flujo correctamente.



ESPEJO FRONTAL
Incorporado en el tablero para permitir que el operario afectado evalúe la gravedad de la lesión y verifique la limpieza en tiempo real.



ACCIÓN DUAL
Permite atender ambos ojos de manera simultánea o tener un repuesto inmediato durante la emergencia.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO



Solución de enjuague:
Se recomienda utilizar agua destilada con una solución salina o líquido preservante adecuado.



Mantenimiento:
Si se utiliza agua convencional, el líquido debe cambiarse periódicamente para evitar la proliferación de bacterias.



Ubicación:
Debe colocarse en zonas de alta visibilidad, libres de obstáculos y a una distancia no mayor a 10 segundos del peligro.

